

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.400

NH 퓨즈-스위치 단로기 모듈

상태: 2026. 5. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.400 - NH 퓨즈-스위치 단로기 모듈

마운팅 플레이트 어셈블리용 NH 스위치 분리기 고정용, 커버 납 봉인 가능



특징

주문 번호	SV 9666.400
제품 설명	장착 플레이트 조립을 위한 NH 퓨즈-스위치 단로기 수용에 적합. 커버 봉인 가능.
재료	커버: 폴리스티렌 깊이 받침대: 강판
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
조립 설명서	NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 2(9344.210/.230/.250) 2개 또는 사이즈 3(9344.310/.330/.350) 1개를 사용할 경우 단로기 가로 지지대 9666.420와 접촉 위험 보호 모듈 9666.060을 모듈 장치로 사용해야 함
치수	폭: 250 mm 높이: 450 mm
사이즈	폭 단위(WU) 각 250mm: 1 높이 장치(U) 각 150mm: 3

특징

적합한 품목 번호	9344.100 9344.110 9344.130 9344.150
적합한 조립 사이즈	1 x Gr. 1
포장 단위	1 개
순 중량	0.98 kg
총 무게	1.145 kg
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
제품 설명	SV NH fuse-switch disconnecter module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), for 1 x size 1

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------