


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

NH 퓨즈-스위치 단로기 모듈

상태: 2026. 1. 31 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.410 - NH 퓨즈-스위치 단로기 모듈

마운팅 플레이트 어셈블리용 NH 스위치 분리기 고정용, 커버 납 봉인 가능



특징

| | |
|--------|--|
| 주문 번호 | SV 9666.410 |
| 제품 설명 | 장착 플레이트 조립을 위한 NH 퓨즈-스위치 단로기 수용에 적합. 커버 봉인 가능. |
| 재료 | 커버: 폴리스티렌 깊이 받침대: 강판 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 조립 설명서 | NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 2(9344.210/.230/.250) 2개 또는 사이즈 3(9344.310/.330/.350) 1개를 사용할 경우 단로기 가로 지지대 9666.420 와 접촉 위험 보호 모듈 9666.060을 모듈 장치로 사용해야 함 |
| 치수 | 폭: 250 mm 높이: 450 mm |
| 사이즈 | 폭 단위(WU) 각 250mm: 1 높이 장치(U) 각 150mm: 3 |

특징

적합한 품목 번호 9344.210

9344.230

9344.250

적합한 조립 사이즈 1 x Gr. 2

포장 단위 1 개

순 중량 0.95

총 무게 1.082

관세 번호 85369095

EAN 4028177676374

ETIM 9 EC001893

ECLASS 8.0 27400608

승인

설명 적합성 인증

적합성 인증 UK