

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.550

NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈

상태: 2026. 4. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.550 - NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈

NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00부터 3까지(3극, 100/185mm 버스바 중심 간격)용.

특징

주문 번호	SV 9666.550
제품 설명	NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00부터 3까지(3극, 100/185mm 버스바 중심 간격)용.
재료	커버: 폴리스티렌 홀더: 유리 섬유 강화 플라스틱
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
참고 사항	케이블을 문제없이 연결하기 위해서는 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈 상부 또는 하부에 접촉 위험 보호 모듈 또는 N/PE 버스바 모듈을 설치해야 함.
치수	폭: 500 mm 높이: 750 mm
사이즈	폭 단위(WU) 각 250mm: 2 높이 장치(U) 각 150mm: 5
적합한 조립 사이즈	8 x Gr. 00 4 x Gr. 1 4 x Gr. 2 4 x Gr. 3
적합한 품목 번호	9677.XXX
버스바에 적합	40 x 10 50 x 10 60 x 10

특징

버스바의 중심 간격	185 mm
포장 단위	1 개
순 중량	3.84 kg
총 무게	3.89 kg
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
제품 설명	SV NH fuse-switch disconnecter module (ISV), 2 WU (500 mm), 5 U (750 mm), for 8 x size 00, 4 x size 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------