### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9666.583 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 9666.583 - NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈

NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00부터 3까지(3극, 100/185mm 버스바 중심 간격)용.

#### 특징

주문 번호	SV 9666.583
제품 설명	NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00부터 3까지(3극, 100/185mm 버스바 중심 간격)용.
재료	커버: 폴리스티렌 홀더: 유리 섬유 강화 플라스틱
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
참고 사항	케이블을 문제없이 연결하기 위해서는 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈 상부 또는 하부에 접촉 위험 보호 모듈 또는 N/PE 버스바 모듈을 설치 해야 함.
치수	폭: 750 mm 높이: 450 mm
사이즈	폭 단위(WU) 각 250mm: 3 높이 장치(U) 각 150mm: 3
적합한 조립 사이즈	10 x Gr. 00
적합한 품목 번호	9346.020 9346.030
버스바에 적합	40 x 10
버스바의 중심 간격	100 mm
포장 단위	1 개
순 중량 	3.33

© Rittal 2025 2

## 특징

총 무게	3.34
관세 번호	85369095
EAN	4028177676473
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

## 승인

설명 적합성 인증 적합성 인증 UK