

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.640

## 카운터 공간-모듈

상태: 2026. 4. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.640 - 카운터 공간-모듈

내부 측정용 개방형 모듈

## 특징

주문 번호	SV 9666.640
버전	카운터 수용을 위한 마운팅 레일
제품 설명	내부 측정을 위한 개방형 모듈. 내측 카운터 설치 깊이 170mm.
재료	미터계 장착 보드 폴리스티렌 장착 레일: 강판, 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
조립 설명서	미터계 장착 보드 모듈의 상부 및 하부에 1WU 및 최소 1U의 접촉 위험 보호 모듈/DIN 레일 장착 장치 모듈 또는 서포트 레일 모듈이 1개씩 있어야 함.
참고 사항	미터계 장착 보드 모듈은 미터계 장착 보드 규격 DIN 43 870/VDE 0603에 맞지 않으며 절연 조건을 충족시키지 못함. 미터계 측정이 되지 않은 영역에서의 사용은 지역 전력공급 업체와의 협약에 의해서만 가능함.
치수	폭: 250 mm 높이: 450 mm
사이즈	폭 단위(WU) 각 250mm: 1 높이 장치(U) 각 150mm: 3
포장 단위	1 개
순 중량	1.3 kg
총 무게	1.48 kg
관세 번호	94039910

## 특징

---

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
제품 설명	SV Meter mounting board module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm)

## 승인

---

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------