

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.640

카운터 공간-모듈

상태: 2026. 7. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.640 - 카운터 공간-모듈

내부 측정용 개방형 모듈

특징

주문 번호	SV 9666.640
버전	카운터 수용을 위한 마운팅 레일
제품 설명	내부 측정을 위한 개방형 모듈. 내측 카운터 설치 깊이 170mm.
재료	미터계 장착 보드 폴리스티렌 장착 레일: 강판, 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
조립 설명서	미터계 장착 보드 모듈의 상부 및 하부에 1WU 및 최소 1U의 접촉 위험 보호 모듈/DIN 레일 장착 장치 모듈 또는 서포트 레일 모듈이 1개씩 있어야 함.
참고 사항	미터계 장착 보드 모듈은 미터계 장착 보드 규격 DIN 43 870/VDE 0603에 맞지 않으며 절연 조건을 충족시키지 못함. 미터계 측정이 되지 않은 영역에서의 사용은 지역 전력공급 업체와의 협약에 의해서만 가능함.
치수	폭: 250 mm 높이: 450 mm
사이즈	폭 단위(WU) 각 250mm: 1 높이 장치(U) 각 150mm: 3
포장 단위	1 개
순 중량	1.3 kg
총 무게	1.48 kg
관세 번호	94039910

특징

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
제품 설명	SV Meter mounting board module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm)

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------