

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9670.025

열반 시스템 TS 8

상태: 2025. 6. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9670.025 - 열반 시스템 TS 8 스위치 단로기 인클로저

전기 에너지 분배를 위한 TS 8 열반 시스템, 퓨즈가 장착된 퓨즈-스위치 단로기 있음, Jean Müller 또는 ABB 브랜드.

특징

주문 번호	SV 9670.025
재료	강판
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 도어, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	우측에는 경첩 장착 도어가 있고 좌측은 개방되어 있는 인클로저 프레임 루프 후면 패널 글랜드 플레이트, 3분할형 잠금장치: 3mm 이중 걸림 운반용 아이볼트 4개 퓨즈가 있는 스위치 단로기용 장착 프레임(브랜드 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	최대 IP 3X, 플랭킹에 따라
치수	폭: 1,000 mm 높이: 2,200 mm 깊이: 600 mm
포장 단위	1 개
순 중량	133.5

특징

총 무게	144.2
EAN	4028177814554
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27180101

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------