

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9670.127

## 열반 시스템 TS 8

상태: 2025. 12. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9670.127 - 열반 시스템 TS 8 스위치 단로기 인클로저

전기 에너지 분배를 위한 TS 8 열반 시스템, 퓨즈가 장착된 퓨즈-스위치 단로기 있음, Jean Müller 또는 ABB 브랜드.

## 특징

주문 번호	SV 9670.127
재료	강판
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 도어, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	우측에는 경첩 장착 도어가 있고 좌측은 개방되어 있는 인클로저 프레임 루프 후면 패널 글랜드 플레이트, 3분할형 잠금장치: 3mm 이중 걸림 운반용 아이볼트 4개 퓨즈가 있는 스위치 단로기용 장착 프레임(브랜드 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	최대 IP 3X, 플랭킹에 따라
치수	폭: 1,200 mm 높이: 2,200 mm 깊이: 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	161.85

## 특징

---

총 무게 178.8

---

EAN 4028177814578

---

ETIM 9 EC002525

---

ECLASS 8.0 27180101

## 승인

---

설명 적합성 인증

적합성 인증 UK