


Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SV 9671.208

조립 천공 스트립

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9671.208 - 조립 천공 스트립 부분 도어용

부분 도어에 추후 설치를 위한 용도, 케이블 덕트, 도관 홀더 등 도어 후면에 개별 장착을 위한 25mm 홀 피치 패턴

특징

주문 번호	SV 9671.208
제품 설명	부분 도어에 추후 설치용. 천공형 장착 스트립에는 25mm 홀 피치 패턴이 있고 도어의 후면에 개별 장착 구성품(예: 케이블 덕트, 도관 홀더 등)을 장착하기 위해 사용할 수 있음. 4.5 mm
재료	강판, 1mm
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	698 mm
치수	길이: 698 mm
적합한:	폭: = 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_	150 - 800 mm
DOOR_HEIGHTS	
포장 단위	10 개
순 중량	2.01
관세 번호	39269097
EAN	4028177619630
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400501