

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.187

## 부분 도어

상태: 2026. 3. 14 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.187 - 부분 도어 TS용

도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다.



## 특징

주문 번호	TS 9672.187
버전	모니터링 창 있음
제품 설명	도어 또는 후면 패널 대신 TS 인클로저에 적합. 부분 도어는 원하는 대로 서로 조합할 수 있음. 상단 및 하단 끝부분에는 트림 패널에 있어야 함. 도어 경첩을 오른쪽 또는 왼쪽으로 선택 가능. 모니터링 창(높이 600 ~ 1,000mm)이 없는 도어의 경우 모니터 프레임 SZ 2305.000을 설치할 수 있음. 기본 사양으로 제공되는 매입형 이중 잠금장치는 매입형 잠금장치(버전 F)로 교체 가능 그리고 높이 600mm 이상은 간편 손잡이로 교체 가능.
재료	강판, 2mm 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	텍스처 도장
색상	RAL 7035

## 특징

제공 범위	분리바 경첩 잠금장치 부품 조립 부품
치수	폭: 800 mm 높이: 600 mm
적합한:	폭: = 800 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54, 조립 완료된 인클로저의 경우
포장 단위	1 개
순 중량	6.74 kg
총 무게	8.26 kg
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	SV Partial door, WH: 800x600 mm, for TS, with viewing window