

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.700 연결 플레이트

상태: 2026. 5. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.700 - 연결 플레이트 링 단자용

도체당 2 - 4개의 바가 있는 플랫 PLS 버스바 시스템에 링 터미널을 연결하기 위해 사용

특징

주문 번호	SV 9676.700
제품 설명	평강 구리 분배형 버스바 시스템에 링 단자를 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.
재료	연결 플레이트: E-Cu, 니켈도금 버스바 클로: 스테인리스 스틸
제공 범위	조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음) 그러브 스크루
조립 설명서	필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음. 쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로
도체별 레일	2
치수	나사: M12
장착 사이즈	20 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.6 kg
총 무게	0.612 kg
구리 함량(kg/개)	0.49
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

특징

제품 설명

SV Connection plate, with bolts M12, (Flat-PLS)

승인

승인

ABS

DNV

Lloyds Register

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK