

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

직접 연결 터미널

상태: 2026. 7. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - 직접 연결 터미널 원형 도체용

원형 도체 95 - 300mm² 연결용(싱글 와이어 및 다중 와이어)

특징

주문 번호	SV 9676.730
제품 설명	평강 구리 분배형 버스바 시스템에 원형 도체를 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.
재료	연결 클램프: 황동, 아연도금 버스바 클로: 스테인리스 스틸
제공 범위	조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음)
조립 설명서	필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음. 쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로
도체별 레일	2
원형 도체의 연결	95 - 300 mm ²
장착 사이즈	60 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.32 kg
총 무게	0.327 kg
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
제품 설명	SV Direct connection terminal, round conductor connection 95-300 mm ² , (Flat-PLS 60/100), excluding screw

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK