

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.730

## 직접 연결 터미널

상태: 2025. 12. 24 (원천: [ittal.com/kr-ko](https://www.ittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.730 - 직접 연결 터미널 원형 도체용

원형 도체 95 - 300mm<sup>2</sup> 연결용(싱글 와이어 및 다중 와이어)

## 특징

주문 번호	SV 9676.730
제품 설명	평강 구리 분배형 버스바 시스템에 원형 도체를 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.
재료	연결 클램프: 황동, 아연도금 버스바 클로: 스테인리스 스틸
제공 범위	조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음)
조립 설명서	필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음. 쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로
도체별 레일	2
원형 도체의 연결	95 - 300 mm <sup>2</sup>
장착 사이즈	60 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.32
총 무게	0.327
관세 번호	85369010
EAN	4028177625549
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

# 승인

---

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK