

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.747 연결 플레이트

상태: 2026. 4. 5 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.747 - 연결 플레이트 적층 구리 바용

라미네이팅된 구리 플랫 바 연결용

## 특징

주문 번호	SV 9676.747
제품 설명	평강 구리 분배형 버스바 시스템에 적층 구리바를 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.
재료	연결 플레이트: E-Cu 압력 피스: 스테인리스 스틸 버스바 클로: 스테인리스 스틸
제공 범위	조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음)
조립 설명서	필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음. 쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로
도체별 레일	2
장착 사이즈	50 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	32 x 20 mm
적층 구리 레일에 적합	개수: 2 미늘살 그릴 개수 포함: 10 미늘살 그릴 폭으로: 32 mm 미늘살 그릴 두께로: 1 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.34 kg
총 무게	0.346 kg
구리 함량(kg/개)	0.13

## 특징

---

관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
제품 설명	SV Connection plate, clamping area WH: 32x20 mm, (Flat-PLS)

## 승인

---

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------