

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.748 연결 플레이트

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.748 - 연결 플레이트 적층 구리 바용

라미네이팅된 구리 플랫폼 바 연결용

특징

| | |
|------------------------|---|
| 주문 번호 | SV 9676.748 |
| 제품 설명 | 평강 구리 분배형 버스바 시스템에 적층 구리바를 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합. |
| 재료 | 연결 플레이트: E-Cu 압력 피스: 스테인리스 스틸 버스바 클로: 스테인리스 스틸 |
| 제공 범위 | 조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음) |
| 조립 설명서 | 필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음. 쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로 |
| 도체별 레일 | 2 |
| 장착 사이즈 | 50 mm |
| 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이) | 63 x 20 mm |
| 적층 구리 레일에 적합 | 개수: 2 미늘살 그릴 개수 포함: 10 미늘살 그릴 폭으로: 63 mm 미늘살 그릴 두께로: 1 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.47 kg |
| 총 무게 | 0.478 kg |
| 구리 함량(kg/개) | 0.19 |

특징

| | |
|------------|---|
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| 제품 설명 | SV Connection plate, clamping area WH: 63x20 mm, (Flat-PLS) |

승인

| | |
|----|---------------------|
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |
|----|---------------------|