

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.749 연결 플레이트

상태: 2026. 4. 17 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.749 - 연결 플레이트 적층 구리 바용

라미네이팅된 구리 플랫 바 연결용

## 특징

|                        |   |
|------------------------|---|
| 주문 번호                  | SV 9676.749   |
| 제품 설명                  | 평강 구리 분배형 버스바 시스템에 적층 구리바를 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.   |
| 재료                     | 연결 플레이트: E-Cu<br>압력 피스: 스테인리스 스틸<br>버스바 클로: 스테인리스 스틸  |
| 제공 범위                  | 조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음)  |
| 조립 설명서                 | 필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음.<br>쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로 |
| 도체별 레일                 | 2   |
| 장착 사이즈                 | 50 mm   |
| 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이) | 100 x 20 mm   |
| 적층 구리 레일에 적합           | 개수: 2<br>미늘살 그릴 개수 포함: 10<br>미늘살 그릴 폭으로: 100 mm<br>미늘살 그릴 두께로: 1 mm                               |
| 포장 단위                  | 1 개   |
| 순 중량                   | 0.62 kg   |
| 총 무게                   | 0.639 kg  |
| 구리 함량(kg/개)            | 0.27  |

## 특징

---

|            |  |
|------------|--|
| 관세 번호      | 73269098   |
| ETIM 9     | EC002270   |
| ECLASS 8.0 | 27400613   |
| 제품 설명      | SV Connection plate, clamping area WH: 100x20 mm, (Flat-PLS) |

## 승인

---

|    |                     |
|----|---------------------|
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK |
|----|---------------------|