

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.010

## NH 퓨즈 스위치 분리기

상태: 2026. 5. 31 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.010 - NH 퓨즈 스위치 분리기

3극, 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

## 특징

|                    |   |
|--------------------|---|
| 주문 번호              | SV 9677.010   |
| 버전                 | 1극 버전, 전환 가능  |
| 재료                 | 폴리아미드<br>UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급<br>접점 트랙: 부분적으로 은도금 경동 |
| 색상                 | 새시: RAL 7035<br>커버: RAL 7001<br>손잡이: RAL 7016           |
| 적합한 NH-사이즈         | 00  |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용   | 185 mm  |
| 케이블 출력부            | 상단/하단   |
| 연결 타입, 전기의         | 스크류 M8  |
| 극수                 | 3극  |
| 정격 작동 전압           | 800V(AC), 3~  |
| 최대 정격 작동 전류        | 160 A   |
| 참고 사항              | 접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바에 구성요소를 사용할 때 접촉 단자의 사용이 필요함         |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)           |
| 변압기 설치             | 예   |

## 특징

---

|             |   |
|-------------|---|
| 치수          | 폭: 50 mm<br>높이: 670 mm  |
| 원형 도체의 연결   | 1.5 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| 버스바에 적합     | 높이: 10 mm   |
| 포장 단위       | 1 개   |
| 순 중량        | 2.44 kg   |
| 총 무게        | 2.64 kg   |
| 구리 함량(kg/개) | 0.6   |
| 관세 번호       | 85365080  |
| ETIM 9      | EC001046  |
| ECLASS 8.0  | 27371402  |
| 제품 설명       | SV NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기, 사이즈 00, 160A, 800V, 3극, M8 스크루, 185mm, 1극 전환 가능, 변류기 장착용 |

## 승인

---

|    |                     |
|----|---------------------|
| 승인 | CQC-CCC             |
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK |