

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.100

NH 퓨즈 스위치 분리기

상태: 2026. 4. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.100 - NH 퓨즈 스위치 분리기

3극, 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

특징

| | |
|--------------------|---|
| 주문 번호 | SV 9677.100 |
| 버전 | 3극 전환 가능 |
| 재료 | 폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 접점 트랙: 부분적으로 은도금 경동 |
| 색상 | 새시: RAL 7035 커버: RAL 7001 손잡이: RAL 7016 |
| 적합한 NH-사이즈 | 1 |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용 | 185 mm |
| 케이블 출력부 | 상단/하단 |
| 연결 타입, 전기의 | 볼트 M12 |
| 극수 | 3극 |
| 정격 작동 전압 | 800V(AC), 3~ |
| 최대 정격 작동 전류 | 250 A |
| 참고 사항 | 접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바에 구성요소를 사용할 때 접촉 단자의 사용이 필요함 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크) |
| 변압기 설치 | 예 |

특징

| | |
|-------------|--|
| 치수 | 폭: 100 mm 높이: 670 mm |
| 원형 도체의 연결 | 6 - 240 mm ² |
| 버스바에 적합 | 높이: 10 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 4.78 kg |
| 총 무게 | 5.18 kg |
| 구리 함량(kg/개) | 1.73 |
| 관세 번호 | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| 제품 설명 | SV NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기, 사이즈 1, 250A, 800V, 3극, M12 볼트, 185mm, 변류기 장착용 |

승인

| | |
|----|---------------------|
| 승인 | CQC-CCC |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |