#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9677.280 NH 슬림라인 스위치-단로기

상태: 2025. 12. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)



# SV 9677.280 - NH 슬림라인 스위치-단로기 전자식 퓨즈 모니 터링 포함

3극, 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

#### 특징

주문 번호	SV 9677.280
버전	3극 전환 가능
작동 원리	자동 급속 차단 접점으로 운영자와 무관하게 스위칭 이중 브레이크를 통한 접점의 안전한 분리
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 접점 트랙: 부분적으로 은도금 경동
색상	섀시: RAL 7035 커버: RAL 7001 손잡이: RAL 7016
적합한 NH-사이즈	2
중심 간격이 있는 바 시스템용	185 mm
케이블 출력부	하부
연결 타입, 전기의	스크루 M12
Installation type	스크루 고정
극수	3극
정격 작동 전압	400V, 3~
최대 정격 작동 전류	400 A

© Rittal 2025 2

## 특징

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수	폭: 100 mm 높이: 941 mm
원형 도체의 연결	6 - 240 mm <sup>2</sup>
버스바에 적합	높이: 10 mm
포장 단위	1 개
순 중량	14.32
총 무게	14.54
구리 함랑(kg/개)	3.747
관세 번호	85043129
EAN	4028177806795
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## 승인

설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025