

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.710

## 장치 어댑터

상태: 2026. 7. 7 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.710 - 장치 어댑터 클램프 고정장치

ABB, Eaton, Schneider Electric, Siemens사의 회로 차단기용. 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

## 특징

|                   |   |
|-------------------|---|
| 주문 번호             | SV 9677.710   |
| 재료                | 폴리아미드<br>UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급  |
| 색상                | RAL 7035  |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용  | 185 mm  |
| 케이블 출력부           | 하부  |
| Installation type | 클램프 고정장치  |
| 극수                | 3극  |
| 정격 전류최대           | 1,600 A   |
| 정격 작동 전압          | 690V, 3~  |
| 참고 사항             | 케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프<br>전면 스크루 단자가 있는 스위치기어 사용에 적합<br>버스바 시스템에 커버 섹션이 있거나 없는 버전으로 구성할 수 있음                                 |
| 치수                | 폭: 300 mm<br>높이: 652 mm   |
| 버스바에 적합           | 높이: 10 mm   |
| 제조사(모델)에 적합       | ABB (XT7 - 1250 A/1600 A)<br>Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)<br>Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)<br>Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A) |
| 포장 단위             | 1 개   |

## 특징

---

|             |  |
|-------------|--|
| 순 중량        | 21.12 kg   |
| 총 무게        | 22.2 kg  |
| 구리 함량(kg/개) | 14.68  |
| 관세 번호       | 85369095   |
| ETIM 9      | EC001531   |
| ECLASS 8.0  | 27370304   |
| 제품 설명       | SV Component adaptor, 1600 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment |

## 승인

---

|    |                     |
|----|---------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed)  |
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK |