

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SV 9677.715

장치 어댑터

상태: 2026. 2. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.715 - 장치 어댑터 스크루 고정

ABB, Eaton, Schneider Electric, Siemens사의 회로 차단기용. 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

특징

주문 번호	SV 9677.715
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용	185 mm
케이블 출력부	하부
Installation type	스크루 고정
극수	3극
정격 전류최대	1,600 A
정격 작동 전압	690V, 3~
참고 사항	케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블 전면 스크루 단자가 있는 스위치기어 사용에 적합 천공된 버스바에 고정하기 위한 용도. 장치 영역에 어떠한 커버 섹션도 장착 되어 있지 않도록 유의해야 함.
치수	폭: 300 mm 높이: 652 mm
버스바에 적합	높이: 10 mm
제조사(모델)에 적합	ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)

특징

포장 단위	1 개
순 중량	19.34
총 무게	21.4
구리 함량(kg/개)	14.749
관세 번호	85369095
EAN	4028177707061
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK