

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.780

장치 어댑터

상태: 2026. 3. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.780 - 장치 어댑터 스크루 고정

ABB, Eaton, Schneider Electric, Siemens사의 회로 차단기용. 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

특징

주문 번호	SV 9677.780
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
제공 범위	연결 스트립
중심 간격이 있는 바 시스템용	185 mm
케이블 출력부	하부
Installation type	스크루 고정
극수	3극
정격 전류최대	630 A
정격 작동 전압	690V, 3~
참고 사항	케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프 전면 스크루 단자가 있는 스위치기어 사용에 적합 천공된 버스바에 고정하기 위한 용도. 장치 영역에 어떠한 커버 섹션도 장착 되어 있지 않도록 유의해야 함.
치수	폭: 150 mm 높이: 585 mm
버스바에 적합	높이: 10 mm

특징

제조사(모델)에 적합	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
포장 단위	1 개
순 중량	5.92 kg
총 무게	6.32 kg
구리 함량(kg/개)	3.652
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, screw attachment

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK