
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.810 전류 변환기

상태: 2025. 12. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9677.810 - 전류 변환기

전류 흐름의 유도 측정을 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9677.810		
제품 설명	장착 구성품(중심 간격 185mm)에 기계식으로 통합하여 설치 깊이를 변경하지 않는 콤팩트형 디자인, 이를 통해 공간을 절약하여 조립할 수 있음.		
재료	폴리아미드		
적합한 조립 사이즈	00		
적합한 품목 번호	9677.000		
	9677.010		
	9677.015		
	9677.025		
	9677.060		
	9677.065		
	9677.070		
	9677.075		
	9677.080		
	9677.085		
정격 출력	2.5 VA		
연결 타입, 전기의	스크류 터미널		
Insuslation material (class)	E		
Primary current	150 A		
Secondary current	5 A		
Accuracy Class	1		

© Rittal 2025 2

특징

± · · · · · · · · ·	IEC 60 044-1
Test specification	IEC 00 044-1
	EN 60715
	DIN VDE 0414
	DIN 42 600-2
원형 도체의 연결	2.5 - 4 mm ²
정격 주파수	50 - 60 Hz
포장 단위	1 개
순 중량	0.2
총 무게	0.21
관세 번호	85043129
EAN	4028177705234
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

승인

설명	적합성 인증	
20	78000	
	거하서 이즈 !!!/	
	적합성 인증 UK	