

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810

전류 변환기

상태: 2026. 6. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - 전류 변환기

전류 흐름의 유도 측정을 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9677.810
제품 설명	장착 구성품(중심 간격 185mm)에 기계식으로 통합하여 설치 깊이를 변경하지 않는 콤팩트형 디자인, 이를 통해 공간을 절약하여 조립할 수 있음.
재료	폴리아미드
적합한 조립 사이즈	00
적합한 품목 번호	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
정격 출력	2.5 VA
연결 타입, 전기의	스크류 터미널
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1

특징

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
원형 도체의 연결	2.5 - 4 mm ²
정격 주파수	50 - 50 - Hz
포장 단위	1 개
순 중량	0.2 kg
총 무게	0.21 kg
관세 번호	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
제품 설명	SV Current transformer, for, NH slimline fuse-switch disconnecter/, NH slimline switch-disconnector, size 00 (SV 9677XXX)

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------