Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.840 전류 변환기

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9677.840 - 전류 변환기

전류 흐름의 유도 측정을 위한 용도.



특징

주문 번호	SV 9677.840
제품 설명	장착 구성품(중심 간격 185mm)에 기계식으로 통합하여 설치 깊이를 변경 하지 않는 콤팩트형 디자인, 이를 통해 공간을 절약하여 조립할 수 있음.
재료	폴리아미드
적합한 조립 사이즈	1 - 3
적합한 품목 번호	9677.100
	9677.110
	9677.115
	9677.200
	9677.210
	9677.215
	9677.300
	9677.310
	9677.315
	9677.340
정격 출력	1.5 VA
연결 타입, 전기의	원형 도체 2.5mm²(길이 1.5m)

© Rittal 2025 2

특징

Insuslation material (class)	В
Primary current	200 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
원형 도체의 연결	2.5 - 4 mm ²
정격 주파수	50 - 60 Hz
포장 단위	1 개
순 중량	0.28
총 무게	0.327
관세 번호	85043129
EAN	4028177705241
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

승인

설명	적합성 인증	
E 0	180 20	
	적합성 인증 UK	

© Rittal 2025