Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.865 전류 변환기

상태: 2025. 12. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9677.865 - 전류 변환기

전류 흐름의 유도 측정을 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9677.865
제품 설명	장착 구성품(중심 간격 185mm)에 기계식으로 통합하여 설치 깊이를 변경 하지 않는 콤팩트형 디자인, 이를 통해 공간을 절약하여 조립할 수 있음.
재료	폴리아미드
적합한 조립 사이즈	1-3
적합한 품목 번호	9677.100
	9677.110
	9677.115
	9677.200
	9677.210
	9677.215
	9677.300
	9677.310
	9677.315
	9677.340
	9677.770
	9677.780
	9677.900
정격 출력	2.5 VA
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
Insuslation material (class)	Н
Primary current	250 A
Secondary current	5 A

© Rittal 2025

특징

Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1
	EN 60715
	DIN VDE 0414
	DIN 42 600-2
원형 도체의 연결	2.5 - 4 mm ²
정격 주파수	50 - 60 Hz
포장 단위	1 개
순 중량	0.13
총 무게	0.16
관세 번호	85044085
EAN	4028177971554
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025 3