

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.875

## 전류 변환기

상태: 2026. 6. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.875 - 전류 변환기

전류 흐름의 유도 측정을 위한 용도.

## 특징

주문 번호	SV 9677.875
제품 설명	장착 구성품(중심 간격 185mm)에 기계식으로 통합하여 설치 깊이를 변경하지 않는 콤팩트형 디자인, 이를 통해 공간을 절약하여 조립할 수 있음.
재료	폴리아미드
적합한 조립 사이즈	2/3
적합한 품목 번호	9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
정격 출력	2.5 VA
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
Insulation material (class)	B
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1

## 특징

---

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
원형 도체의 연결	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>
정격 주파수	50 - 60 Hz
포장 단위	1 개
순 중량	0.13 kg
총 무게	0.172 kg
관세 번호	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
제품 설명	NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 2 ~ 3용 SV 전류 변환기 400A/5A(SV 9677.XXX)