

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.885

전류 변환기

상태: 2026. 7. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.885 - 전류 변환기

전류 흐름의 유도 측정을 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9677.885
제품 설명	장착 구성품(중심 간격 185mm)에 기계식으로 통합하여 설치 깊이를 변경하지 않는 콤팩트형 디자인, 이를 통해 공간을 절약하여 조립할 수 있음.
재료	폴리아미드
적합한 조립 사이즈	3
적합한 품목 번호	9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
정격 출력	2.5 VA
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
Insulation material (class)	H
Primary current	600 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2

특징

원형 도체의 연결	2.5 - 4 mm ²
정격 주파수	50 - 60 Hz
포장 단위	1 개
순 중량	0.168 kg
총 무게	0.17 kg
관세 번호	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
제품 설명	NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 3용 SV 전류 변환기 600A/5A/연결 및 장치 어댑터(SV 9677.XXX)