

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.900

연결 어댑터

상태: 2026. 6. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.900 - 연결 어댑터

원형 도체 연결용. 185mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.

특징

주문 번호	SV 9677.900
재료	새시: 유리섬유 강화 폴리에스터 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용	185 mm
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	스크루 M12
극수	3극
정격 전류최대	800 A
정격 작동 전압	690V, 3~
참고 사항	접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바에 구성요소를 사용할 때 접촉 단자의 사용이 필요함
치수	폭: 100 mm 높이: 665 mm
원형 도체의 연결	6 - 240 mm ²
버스바에 적합	높이: 10 mm
포장 단위	1 개
순 중량	4.5 kg
총 무게	5 kg
구리 함량(kg/개)	3.128

특징

관세 번호	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV 연결 어댑터, 800A, 690V, 3핀, 185mm, 상단/하단 케이블 출력부, 원형 도체 연결 6- 240mm ²

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------