

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905

연결 어댑터

상태: 2026. 6. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - 연결 어댑터

원형 도체 연결용. 185mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.

특징

| | |
|------------------|---|
| 주문 번호 | SV 9677.905 |
| 재료 | 새시: 유리섬유 강화 폴리에스터 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 접촉 위험 방지 커버 플레이트 |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용 | 185 mm |
| 케이블 출력부 | 상단/하단 |
| 연결 타입, 전기의 | 스크루 M12 |
| 극수 | 3극 |
| 정격 전류최대 | 1,400 A |
| 정격 작동 전압 | 690V, 3~ |
| 참고 사항 | 접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바에 구성요소를 사용할 때 접촉 단자의 사용이 필요함 |
| 치수 | 폭: 100 mm 높이: 960 mm |
| 원형 도체의 연결 | 6 - 300 mm ² |
| 버스바에 적합 | 높이: 10 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 11 kg |
| 총 무게 | 11.5 kg |

특징

| | |
|-------------|---|
| 구리 함량(kg/개) | 4.41 |
| 관세 번호 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 제품 설명 | SV Connection adaptor, 1400 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, cable outlet bottom, round conductor connection 6-300 mm ² |

승인

| | |
|----|---------------------|
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |
|----|---------------------|