Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.905 연결 어댑터

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9677.905 - 연결 어댑터

원형 도체 연결용. 185mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.

특징

주문 번호	SV 9677.905
재료	섀시: 유리섬유 강화 폴리에스터 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
제공 범위	접촉 위험 방지 커버 플레이트
중심 간격이 있는 바 시스템용	185 mm
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	스크루 M12
극수	3극
정격 전류최대	1,400 A
정격 작동 전압	690V, 3~
참고 사항	접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바에 구성요소를 사용할 때 접촉 단자의 사용이 필요함
치수	폭: 100 mm 높이: 960 mm
원형 도체의 연결	6 - 300 mm²
버스바에 적합	높이: 10 mm
포장 단위	1 개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
총 무게	11.5

© Rittal 2025 2

특징

구리 함랑(kg/개)	4.41
관세 번호	85369010
EAN	4028177705296
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

설명 적합성 인증 적합성 인증 UK