


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.920

## 연결 블록

상태: 2026. 5. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.920 - 연결 블록

케이블 또는 적층 구리바 연결용.

## 특징

주문 번호	SV 9677.920
제품 설명	라인 또는 적층 구리바 연결용.
재료	강판, 아연도금 E-Cu, 주석 도금
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	링 단자 M12
정격 전류최대	1,600 A
치수	폭: 98 mm
원형 도체의 연결	240 mm <sup>2</sup>
버스바에 적합	높이: 10 mm
포장 단위	1 개
순 중량	1.6 kg
총 무게	1.662 kg
구리 함량(kg/개)	1.471
PCF/VE(크라들-게이트)	6.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트)
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC002270

## 특징

---

ECLASS 8.0

27400613

---

제품 설명

SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outlet top/  
bottom, round conductor connection 240 mm<sup>2</sup>

## 승인

---

승인

UL + C-UL (listed)

---

설명

적합성 인증  
적합성 인증 UK