

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.008

열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2026. 2. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 9680.008 - 열반 인클로저 시스템 VX25 모듈형 인클로저

VX 열반 시스템, 부분 도어 설치 및 모듈 구조의 내부 분리용.

특징

주문 번호	VX 9680.008
재료	강판, 1.5mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 프레임 후면 패널 글랜드 플레이트
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	최대 IP 54X, 플랭킹에 따라
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
치수	폭: 1,000 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	72 kg
총 무게	99.2 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

특징

제품 설명

VX 모듈형 인클로저, WHD: 1000x2000x800mm, 강판

승인

인증서

표면 처리

설명

적합성 인증