


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.128

## 부분 도어

상태: 2026. 9. 30 (원천: [www.rittal.com/kr-ko](http://www.rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.128 - 부분 도어 VX용

도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다.

## 특징

|                          |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호                    | SV 9682.128                                                                                                                                                                                                                 |
| 제품 설명                    | 도어 또는 후면 패널 대신 VX 인클로저에 적합. 부분 도어는 원하는 대로 서로 조합할 수 있음. 상단 및 하단 끝부분에는 트림 패널이 있어야 함. 도어 경첩을 오른쪽 또는 왼쪽으로 선택 가능. 모니터링 창(높이 600 ~ 1000mm)이 없는 도어의 경우 모니터 프레임 2305.000을 설치할 수 있음. 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매입형 잠금장치로 교체 가능, 버전 A. |
| 재료                       | 강판, 2mm                                                                                                                                                                                                                     |
| 표면 처리                    | 텍스처 도장                                                                                                                                                                                                                      |
| 색상                       | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                    |
| 제공 범위                    | 부분 도어<br>분리바<br>경첩<br>잠금장치 부품<br>조립 부품                                                                                                                                                                                      |
| 참고 사항                    | 부분 도어 열림각 최대 130°                                                                                                                                                                                                           |
| 잠금장치                     | 잠금 장치 개수: 2                                                                                                                                                                                                                 |
| 치수                       | 폭: 1,200 mm<br>높이: 800 mm                                                                                                                                                                                                   |
| 적합한:                     | 폭: = 1,200 mm                                                                                                                                                                                                               |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 54                                                                                                                                                                                                                       |
| 포장 단위                    | 1 개                                                                                                                                                                                                                         |

# 특징

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 순 중량            | 18.5 kg                                               |
| 총 무게            | 19.88 kg                                              |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 75.7 kg CO2 eq (Cat B)                                |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호           | 94039910                                              |
| ETIM 9          | EC000747                                              |
| ECLASS 8.0      | 27182204                                              |
| 제품 설명           | VX Partial door, WH: 1200x800 mm, sheet steel         |