

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.152

부분 도어

상태: 2026. 8. 23 (원천: www.rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.152 - 부분 도어 VX용

도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다.

특징

주문 번호	SV 9682.152
제품 설명	도어 또는 후면 패널 대신 VX 인클로저에 적합. 부분 도어는 원하는 대로 서로 조합할 수 있음. 상단 및 하단 끝부분에는 트림 패널이 있어야 함. 도어 경첩을 오른쪽 또는 왼쪽으로 선택 가능. 모니터링 창(높이 600 ~ 1000mm)이 없는 도어의 경우 모니터 프레임 2305.000을 설치할 수 있음. 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매입형 잠금장치로 교체 가능, 버전 A.
재료	강판, 2mm
표면 처리	텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	부분 도어 분리바 경첩 잠금장치 부품 조립 부품
참고 사항	부분 도어 열림각 최대 130°
잠금장치	잠금 장치 개수: 3
치수	폭: 400 mm 높이: 1,200 mm
적합한:	폭: = 400 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54
포장 단위	1 개

특징

순 중량	9.1 kg
총 무게	10.34 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	39.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	VX Partial door, WH: 400x1200 mm sheet steel

승인

승인	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
----	--