Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9690.021 에너지 스토리지 인클로저

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9690.021 - 에너지 스토리지 인클로저 VX ESS

루프 플레이트, 타공 도어 및 후면 패널 포함 인클로저 프레임. 장치 칸을 이용한 효율적인 모듈식 에너지 스토리지 확장에 이상적.

특징

주문 번호	SV 9690.021
버전	내부 구조물 미포함
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 루프 플레이트: 강판, 1.5mm 도어: 강판, 1.5mm 후면 패널: 강판, 1.5mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 도어, 루프 및 후면 패널: 분말 코팅, 텍스처 페인트
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 프레임 도어 및 후면 패널, 천공 루프 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 20
치수	폭: 600 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	51
총 무게	51.9
PCF/VE(크래들-게이트)	169.87 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

특징

PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
EAN	4028177043886
ETIM 9	EC000261

승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025