
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SV 9690.030 에너지 스토리지 구조물

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 9690.030 - 에너지 스토리지 구조물 VX ESS

루프 플레이트 및 유연한 내부 구조물 포함 인클로저 프레임. 효율적인 모듈식 에너지 스토리지 확장에 이 상적.

## 특징

주문 번호	SV 9690.030
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
	장착 앵글: 강판, 2mm
	고정 브래킷이 있는 횡방향 버팀대: 강판, 3mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장
	장착 앵글: 아연도금
	고정 브래킷이 있는 횡방향 버팀대: 아연 도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 프레임
치수	폭: 600 mm
	높이: 2,000 mm
	깊이: 600 mm
포장 단위	1 개
순 중량	42
총 무게	42.5
PCF/VE(크래들-게이트)	106.89 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된
	PCF 값(크래들-게이트)
EAN	4028177044173
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 2