

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9690.031

## 에너지 스토리지 구조물

상태: 2026. 5. 15 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9690.031 - 에너지 스토리지 구조물 VX ESS

루프 플레이트 및 유연한 내부 구조물 포함 인클로저 프레임. 효율적인 모듈식 에너지 스토리지 확장에 이상적.

## 특징

주문 번호	SV 9690.031
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 장착 앵글: 강판, 2mm 고정 브래킷이 있는 횡방향 버팀대: 강판, 3mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 장착 앵글: 아연도금 고정 브래킷이 있는 횡방향 버팀대: 아연 도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 프레임
치수	폭: 600 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	44 kg
총 무게	44.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	111.06 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261

## 특징

---

제품 설명

VX ESS 에너지 스토리지 구조물 WHD: 600x2000x800mm, 내부 구조물 포함