



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9690.041

## 에너지 스토리지 인클로저

상태: 2026. 1. 15 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9690.041 - 에너지 스토리지 인클로저 VX ESS

루프 플레이트, 타공 도어 및 후면 패널 포함 인클로저 프레임. 유연한 내부 구조물 포함. 슬라이드 레일을 이용한 효율적인 모듈식 에너지 스토리지 확장에 이상적.

## 특징

주문 번호	SV 9690.041
버전	유연한 내부 구조물 포함
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 루프 플레이트: 강판, 1.5mm 도어: 강판, 1.5mm 후면 패널: 강판, 1.5mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 도어, 루프 및 후면 패널: 분말 코팅, 텍스처 페인트
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 프레임 도어 및 후면 패널, 천공 루프 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 20
치수	폭: 600 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	68.1
총 무게	72.1
PCF/VE(크래들-게이트)	216.29 kg CO2 eq (Cat B)

## 특징

PCF 등급 관련 참고 사항

범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된  
PCF 값(크래들-게이트)

EAN

4028177044296

ETIM 9

EC000261

## 승인

설명

적합성 인증