

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.908 다기능 인클로저

상태: 2025. 12. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

CS 9751.908 - 다기능 인클로저

저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저



특징

주문 번호	CS 9751.908
제품 설명	1 도어, 저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저. 케이블 관리함 포함. 케이블 관리함 포함. 콤비네이션 레일 19"/ETSI 및 Direct Air Cooling 시스템(DAC) 수용 가능.
재료	인클로저, 루프, 도어, 글랜드 플레이트: 알루미늄, AlMg3, 2.0mm 장착 플레이트(s): 알루미늄, AlMg3, 3.0mm 서포트 레일: 스테인리스 스틸 1.4016(AISI 430)
표면 처리	분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상	RAL 7035
제공 범위	이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립 환기 가능한 비바람 차단 캐노피, Direct Air Cooling 시스템(DAC) 설치할 준비됨 도어 스토퍼, 기계식 버팀대를 사용하여(약 155°) 스윙식 레버 손잡이 및 세미 실린더, 잠금장치 BJ20027 케이블 관리함, 빙 둘러서 패널링됨 글랜드 플레이트 글랜드 플레이트 장착 플레이트

특징

치수	폭: 1,000 mm 높이: 1,050 mm 깊이: 500 mm
사이즈	전체 높이: 1,600 mm 빗물 차단 루프 높이: 130 mm 베이스 높이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	841 mm x 948 mm
도어 개수	1
도어 열림각	약 155°
잠금장치	잠금장치 버전: 싱글 및 이중 실린더 잠금장치가 있는 3포인트 잠금장치 시스템 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: BJ20027
글랜드 플레이트	사이즈: 2 개수: 2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
품목 번호 관련 참고 사항:	납기 문의 요망
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	82
총 무게	92
EAN	4028177980860
ETIM 9	EC000261