

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9751.912 다기능 인클로저

상태: 2025. 12. 7 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CS 9751.912 - 다기능 인클로저

저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저



## 특징

주문 번호	CS 9751.912
제품 설명	2 도어, 저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저. 케이블 관리함 포함. 콤비네이션 레일 19"/ETSI 및 Direct Air Cooling 시 스템(DAC) 수용 가능.
재료	인클로저, 루프, 도어, 글랜드 플레이트: 알루미늄, AlMg3, 2.0mm 장착 플레이트(s): 알루미늄, AlMg3, 3.0mm 서포트 레일: 스테인리스 스틸 1.4016(AISI 430)
표면 처리	분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상	RAL 7035

# 특징

제공 범위	이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립 환기 가능한 비바람 차단 캐노피, Direct Air Cooling 시스템(DAC) 설치할 준비됨 도어 스토퍼, 기계식 버팀대를 사용하여(약 155°) 스윙식 레버 손잡이 및 세미 실린더, 잠금장치 BJ20027 케이블 관리함, 빙 둘러서 패널링됨 글랜드 플레이트 글랜드 플레이트 장착 플레이트 2개 포함 체결된 중간 받침대
치수	폭: 1,300 mm 높이: 1,050 mm 깊이: 500 mm
사이즈	전체 높이: 1,600 mm 빗물 차단 루프 높이: 130 mm 베이스 높이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	610 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm
도어 개수	2
도어 열림각	약 155°
잠금장치	잠금장치 버전: 싱글 및 이중 실린더 잠금장치가 있는 3포인트 잠금장치 시 스템 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: BJ20027
글랜드 플레이트	사이즈: 2 개수: 3
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 3R NEMA 12

## 특징

---

품목 번호 관련 참고 사항:	납기 문의 요망
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	115
총 무게	135
EAN	4028177980853
ETIM 9	EC000261

---