## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9751.918 다기능 인클로저

상태: 2025. 11. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



## CS 9751.918 - 다기능 인클로저

저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저



#### 특징

주문 번호	CS 9751.918
제품 설명	3 도어, 저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저. 케이블 관리함 포함. 케이블 관리함 포함. 콤비네이션 레일 19"/ETSI 및 Direct Air Cooling 시스템(DAC) 수용 가능.
재료	인클로저, 루프, 도어, 글랜드 플레이트: 알루미늄, AlMg3, 2.0mm 장착 플레이트(s): 알루미늄, AlMg3, 3.0mm 서포트 레일: 스테인리스 스틸 1.4016(AISI 430)
표면 처리	분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상	RAL 7035

© Rittal 2025 2

## 특징

제공범위	이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립
	환기 가능한 비바람 차단 캐노피, Direct Air Cooling 시스템(DAC) 설치할
	준비됨
	도어 스토퍼, 기계식 버팀대를 사용하여(약 155°)
	스윙식 레버 손잡이 및 세미 실린더, 잠금장치 BJ20027
	케이블 관리함, 빙 둘러서 패널링됨
	글랜드 플레이트
	글랜드 플레이트
	장착 플레이트 4개 포함
	체결된 중간 받침대
	용접된 중간 받침대
	내부에서 잠글 수 있는 중앙 도어
치수	폭: 2,000 mm
	높이: 1,050 mm
	깊이: 500 mm
사이즈	전체 높이: 1,600 mm
	빗물 차단 루프 높이: 130 mm
	베이스 높이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	548 mm x 941 mm
	548 mm x 941 mm
	375 mm x 941 mm
	280 mm x 941 mm
도어 개수	3
잠금장치	잠금장치 버전: 싱글 및 이중 실린더 잠금장치가 있는 3포인트 잠금장치 시
	스템
	잠금 장치 개수: 3
	잠금장치 인서트: BJ20027
글랜드 플레이트	사이즈: 2
	7II A 4
	개수: 4

© Rittal 2025 3

### 특징

보호 등급 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
참고 사항	도어 열림각은 왼쪽 및 오른쪽 도어에서 약 155°이고, 가운데 도어는 약 110°입니다.
품목 번호 관련 참고 사항:	납기 문의 요망
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	175
총 무게	195
EAN	4028177980846
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 4