

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.918 다기능 인클로저

상태: 2026. 4. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.918 - 다기능 인클로저

저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저



특징

주문 번호	CS 9751.918
제품 설명	3 도어, 저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저. 케이블 관리함 포함. 케이블 관리함 포함. 콤비네이션 레일 19"/ETSI 및 Direct Air Cooling 시스템(DAC) 수용 가능.
재료	인클로저, 루프, 도어, 글랜드 플레이트: 알루미늄, AlMg3, 2.0mm 장착 플레이트(s): 알루미늄, AlMg3, 3.0mm 서포트 레일: 스테인리스 스틸 1.4016(AISI 430)
표면 처리	분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상	RAL 7035

특징

제공 범위	<p>이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립</p> <p>환기 가능한 비바람 차단 캐노피, Direct Air Cooling 시스템(DAC) 설치할 준비됨</p> <p>도어 스토퍼, 기계식 버팀대를 사용하여(약 155°)</p> <p>스윙식 레버 손잡이 및 세미 실린더, 잠금장치 BJ20027</p> <p>케이블 관리함, 빙 둘러서 패널링됨</p> <p>글랜드 플레이트</p> <p>글랜드 플레이트</p> <p>장착 플레이트 4개 포함</p> <p>체결된 중간 받침대</p> <p>용접된 중간 받침대</p> <p>내부에서 잠글 수 있는 중앙 도어</p>
치수	<p>폭: 2,000 mm</p> <p>높이: 1,050 mm</p> <p>깊이: 500 mm</p>
사이즈	<p>전체 높이: 1,600 mm</p> <p>빗물 차단 루프 높이: 130 mm</p> <p>베이스 높이: 400 mm</p>
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	<p>548 mm x 941 mm</p> <p>548 mm x 941 mm</p> <p>375 mm x 941 mm</p> <p>280 mm x 941 mm</p>
도어 개수	3
잠금장치	<p>잠금장치 버전: 싱글 및 이중 실린더 잠금장치가 있는 3포인트 잠금장치 시스템</p> <p>잠금 장치 개수: 3</p> <p>잠금장치 인서트: BJ20027</p>
글랜드 플레이트	<p>사이즈: 2</p> <p>개수: 4</p>
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55

특징

보호 등급 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
참고 사항	도어 열림각은 왼쪽 및 오른쪽 도어에서 약 155°이고, 가운데 도어는 약 110°입니다.
품목 번호 관련 참고 사항:	납기 문의 요망
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	175 kg
총 무게	195 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
제품 설명	CS 다기능 인클로저 MFG 18, 3 도어, 이중 패널, WHD 2000x1600x500mm