

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

인클로저 조명, 48V DC

상태: 2025. 12. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - 인클로저 조명, 48V DC 연결 케이블 포함

견고한 조명등, 스프링 브래킷을 이용해서 프레임 섹션에 수평 또는 수직으로 고정 또는 유지 보수 작업 시 걸어서 직접 광원으로 사용

특징

주문 번호	CS 9765.150
제품 설명	견고한 조명등. 스프링 브래킷을 이용해 프레임 섹션에 수직 또는 수평으로 고정하거나 유지 보수 작업 시 회전 플라스틱 후크를 걸어서 직접 광원으로 사용 가능. 충격에 강한 PMMA(폴리메틸메타크릴레이트) 재질 램프 하우징, 보호 등급 II.
제공 범위	스프링 브래킷 2개 조립 부품
정격 출력	11 W
직경	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
길이	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
연결 케이블 길이	3 m
연결 옵션	양 종단이 개방된 내장된 연결 케이블
조명등	형광 램프 TS-SEL, 4핀
발광 플럭스	900 lm
치수	길이: 450 mm
작동 온도 범위	-20 °C...40 °C

특징

정격 작동 전압 48V (DC)

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 64

포장 단위 1 개

순 중량 1.03

총 무게 1.05

관세 번호 94054990

EAN 4028177493605

ECLASS 8.0 27189241