

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 9765.249

지면 매립형 주추 (ground plinth)

상태: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 9765.249 - 지면 매립형 주추 (ground plinth) 다기능 인클로저용

다기능 인클로저용 스테인리스 스틸 지면 매립형 주추(ground plinth).

특징

주문 번호	SZ 9765.249
재료	스테인리스 스틸 1.4016(AISI 430)
표면 처리	인클로저: 분체 코팅, 자외선에 강한 순 폴리에스테르
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
치수	폭: 1,300 mm 높이: 660 mm 깊이: 500 mm
적합한:	인클로저 유형: MFG 12
포장 단위	1 개
순 중량	43 kg
총 무게	58 kg
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000721
제품 설명	다기능 인클로저 MFG 12용 접지 소켓 SZ, W: 1300mm, T: 500mm, 스테인리스 스틸