### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9781.880 측면 패널, 스크루 체결식

상태: 2025. 11. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)



# CS 9781.880 - 측면 패널, 스크루 체결식 CS Toptec용, 열반 결합 가능

이중 패널 구조, 스크루 체결 측면 패널, 루프 측면부 포함.

#### 특징

| 주문 번호                                 | CS 9781.880  |
|---------------------------------------|--|
| 재료                                    | 알루미늄 AlMg3   |
| 표면 처리                                 | 분체 코팅<br>자외선에 강한 순수 폴리에스터                                      |
| 색상                                    | RAL 7035   |
| 제공 범위                                 | 측면 패널<br>루프 측면부<br>접지 및 조립 부품 포함                               |
| 적합한:                                  | 인클로저 유형: CS Toptec, 열반 결합 가능<br>높이: = 1,800 mm<br>깊이: = 800 mm |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급              | IP 55  |
| 보호 등급 NEMA                            | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| 기본 재료                                 | 알루미늄   |
| 포장 단위                                 | 2 개  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 57   |
| 총 무게                                  | 63   |
| EAN                                   | 4028177986060  |
|                                       |  |

© Rittal 2025

## 특징

| ETIM 9     | EC002524 |
|------------|----------|
| ETIM 8     | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

© Rittal 2025 3