


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.868

CS Toptec, 열반 결합 가능

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.868 - CS Toptec, 열반 결합 가능

100mm 베이스/주추, 도어, 후면 패널 및 이음매 없이 열반 결합 가능한 비바람 차단 캐노피를 갖춘 이중 패널 구조의 열반 결합 가능한 옥외용 인클로저. 효율적이고 유연한 내부 설치를 위해 전체 인클로저 프레임임을 사용할 수 있음. 인클로저는 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용을 설치할 수 있도록 준비됨.



특징

주문 번호

CS 9782.868

버전

열반용

실외 공조기용 컷아웃 포함, 1.5kW

재료

인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)

평면 구성품과 베이스 트림패널: 알루미늄, AlMg3

빗물 차단 루프: 알루미늄

표면 처리

분체 코팅

자외선에 강한 순수 폴리에스터

색상

RAL 7035

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 제공 범위 | <p>이중 패널 구조의 열반 결합 가능한 옥외용 인클로저</p> <p>루프와 바닥 프레임에 25mm 시스템 드릴 구멍이 있고 2개의 조립 레벨이 있는 수직 섹션이 포함된 인클로저 프레임</p> <p>도어 스톱퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ 20027가 있는 전면 도어</p> <p>후면 패널</p> <p>빗물 차단 루프</p> <p>전면과 후면에 스크류로 고정된 글랜드 플레이트와 트림패널이 있는 베이스</p> |
| 치수 | <p>폭: 800 mm</p> <p>높이: 1,600 mm</p> <p>깊이: 800 mm</p> |
| 사이즈 | <p>전체 높이: 1,745 mm</p> <p>빗물 차단 루프 높이: 45 mm</p> <p>베이스 높이: 100 mm</p> |
| 도어 개수 | 1 |
| 잠금장치 | <p>잠금장치 버전: 3포인트 잠금장치</p> <p>잠금 장치 개수: 1</p> <p>잠금장치 인서트: BJ20027</p> |
| 글랜드 플레이트 | <p>사이즈: 2</p> <p>개수: 2</p> |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55 |
| 보호 등급 NEMA | <p>NEMA 3R</p> <p>NEMA 12</p> |
| IK 코드 | IK10 |
| 참고 사항 | <p>모든 평면 구성품이 두 겹으로 되어 있고 접지되어 있음(내부 패널 위에 외부 패널 설치)</p> <p>개별 인클로저 조립 시 열반 결합 가능한 CS Toptec용 측면 패널이 필요함</p> |
| 품목 번호 관련 참고 사항: | 컷아웃을 메우기 위해 공조기 또는 어댑터 플레이트가 필요합니다. |

특징

| | |
|------------|--|
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 75 kg |
| 총 무게 | 75.5 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | CS Toptec, 열반 결합 가능, WHD: 800x1600x800mm, 1.5kW 옥외 에어컨용 컷아웃 포함 |

승인

| | |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|