

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.510

옥외용 베이직 인클로저

상태: 2025. 7. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.510 - 옥외용 베이직 인클로저

단일벽 인클로저 시스템, 1 도어형 및 2 도어형. 패시브 내부 설치 또는 옥외에서 적은 손실 출력으로 모든 적용 영역에서 즉시 사용 가능함. 둘레 전체에 걸쳐 통풍 슬롯이 있는 루프 컨셉트



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | CS 9783.510 |
| 제품 설명 | 옥외용 인클로저, 100mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프 장착. |
| 재료 | 알루미늄 AlMg3 |
| 표면 처리 | 분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 단일 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립 글랜드 플레이트가 있는 기본 인클로저, 3분할 루프, 바닥, 전면 및 인클로저 깊이에 25mm 시스템 드릴 구멍 도어 스톱퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ20027가 있는 전면 도어 전면과 후면에 스크류로 고정된 트림패널이 있는 운반 베이스 빗물 차단 루프 |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 치수 | 폭: 800 mm 높이: 800 mm 깊이: 400 mm |
| 사이즈 | 전체 높이: 955 mm 빗물 차단 루프 폭: 850 mm 빗물 차단 루프 높이: 55 mm 빗물 차단 루프 깊이: 450 mm 내측 폭: 712 mm 내측 높이: 712 mm 내측 깊이: 349 mm 베이스 높이: 100 mm |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | Type 3R |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55 |
| IK 코드 | IK10 |
| 기본 재료 | 알루미늄 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 37 |
| 총 무게 | 38 |
| EAN | 4028177569119 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
