Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CS 9783.550 옥외용 베이직 인클로저

상태: 2025. 11. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)



CS 9783.550 - 옥외용 베이직 인클로저

단일벽 인클로저 시스템, 1 도어형 및 2 도어형. 패시브 내부 설치 또는 옥외에서 적은 손실 출력으로 모든 적용 영역에서 즉시 사용 가능함. 둘레 전체에 걸쳐 통풍 슬롯이 있는 루프 컨셉트







특징

주문 번호	CS 9783.550
제품 설명	옥외용 인클로저, 100mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프 장 착.
재료	알루미늄 AlMg3
표면 처리	분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상	RAL 7035
제공 범위	단일 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립 글랜드 플레이트가 있는 기본 인클로저, 3분할 루프, 바닥, 전면 및 인클로저 깊이에 25mm 시스템 드릴 구멍 도어 스토퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ20027가 있는 전면 도어 전면과 후면에 스크류로 고정된 트림패널이 있는 운반 베이스 빗물 차단 루프

© Rittal 2025 2

특징

치수	폭: 600 mm
	높이: 1,200 mm
	깊이: 400 mm
사이즈	전체 높이: 1,355 mm
	빗물 차단 루프 폭: 650 mm
	빗물 차단 루프 높이: 55 mm
	빗물 차단 루프 깊이: 450 mm
	내측 폭: 512 mm
	내측 높이: 1,112 mm
	내측 깊이: 349 mm
	베이스 높이: 100 mm
UL 50E에 준한 유형 등급	Type 3R
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
IK 코드	IK10
	알루미늄
포장 단위	1 개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	38.95
총 무게	41
EAN	4028177569157
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3