### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# CS 9828.550 CS Toptec

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



## CS 9828.550 - CS Toptec

100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인클로저. 측면 패널, 후면 패널, 도어 전체가 외부에서 한 겹 더 덧대져 있으며 일체형 TS 8 프레임을 내부 설치용으로 사용할 수 있음.







#### 특징

주문 번호	CS 9828.550
버전	실외 공조기용 컷아웃 포함, 1.5kW
제품 설명	100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인 클로저. 측면 패널, 후면 패널, 도어 전체가 외부에서 한 겹 더 덧대져 있으 며 일체형 TS 8 프레임을 내부 설치용으로 사용할 수 있음.
재료	인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 평면 구성품과 베이스 트림패널: 알루미늄, AlMg3 빗물 차단 루프: 알루미늄
표면 처리	분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상	RAL 7035

© Rittal 2025 2

## 특징

제공 범위	이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립 루프와 바닥 프레임에 25mm 시스템 드릴 구멍이 있고 2개의 조립 레벨이 있는 수직 섹션이 포함된 인클로저 프레임 도어 스토퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ 20027가 있는 전면 도어 좌/우 측면 패널 후면 패널 빗물 차단 루프 전면과 후면에 스크류로 고정된 글랜드 플레이트와 트림패널이 있는 베이 스
치수	폭: 800 mm 높이: 1,200 mm 깊이: 800 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK 코드	IK10
참고 사항	모든 평면 구성품이 두 겹으로 되어 있고 접지되어 있음(내부 패널 위에 외부 패널 설치) CS Toptec은 실외 영역에서 프로젝트 솔루션을 위한 기본임. 다음 주문 번호로 문의 가능: 단일 설치의 경우: 9774.099, 열반 설치의 경우: 9774.005
품목 번호 관련 참고 사항:	컷아웃을 메우기 위해 공조기 또는 어댑터 플레이트가 필요합니다.
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량 	81
총 무게	84
EAN	4028177962736

© Rittal 2025 3

## 특징

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025 4